



Zapiralni vpenjalnik z vpenjalnim kavljem, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376740 3
GTIN	4020772094546
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Hitri vpenjalnik s kolenskim prenosom.
- Lastna blokada preprečuje sprostitiv.
- Kovice iz nerjavnega jekla.
- Ročaj iz umetne mase, odporne proti olju.
- Vpenjalniki so pocinkani.
- Vpenjalni kavelj je nastavljiv z navojem.
- Površinsko kaljene ležajne puše.
- Ležajna mesta so namazana.
- Kavelj poboljšan.

Uporaba:

Za zapiranje posod.

Tehnični opis

Debelina a	7,1 mm
Razdalja med izvrtinami f	31,5 - 35,5 mm
Ø izvrtine d	5,5 mm
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c	72 - 84 mm
Držalna sila P (vlek)	3000 N
Razdalja med izvrtinami e	19 mm
Radij R	5,5 mm

Vpenjalna višina h	22,7 mm
Celotna višina H	36 mm
Celotna dolžina L	200,5 mm
Tip	6847
Vrsta izdelka	Zapiralni vpenjalniki