



Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo, nerjavni, Tip: 2



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 376620 2 |
| GTIN | 4020772008956 |
| Razred artikla | 35A |

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Kompaktna izvedba z novim ročajem.

Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|--------------|
| Razdalja med izvrtinami e | 26 mm |
| Držalna sila P2 | 1200 N |
| Držalna sila P1 | 1000 N |
| Ø izvrtine d | 5,6 mm |
| Razdalja med izvrtinami f | 19,5–29,5 mm |
| Celotna višina | 45 mm |

| | |
|--------------------|----------------------|
| celotna dolžina | 162 mm |
| Pritisni vijak | M6×35 mm |
| Tip | 6830NIJ |
| Vpenjalna višina H | 24 mm |
| Vrsta izdelka | Vodoravni vpenjalnik |