



Vodoravni vpenjalnik z navpično nogo, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376630 3
GTIN	4020772008192
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**

Z navpično nogo za pritrnitev na mostiček ali varjeno konstrukcijo.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Celotna višina	65 mm
Držalna sila P1	1800 N
celotna dolžina	206 mm
Razdalja med izvrtinami e	25,7 mm
Ø izvrtine d	6,5 mm
Pritisni vijak	M8×45 mm
Držalna sila P2	2500 N

Tip	6832J
Vpenjalna višina H	42,5 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik