



## Zapiralni vpenjalnik vodoravni, Tip: 3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376800 3
GTIN	4020772008604
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

V kompletu z nasprotnim držalom.

- **Hitri vpenjalnik s kolenskim prenosom.**
- **Lastna blokada preprečuje sprostitvev.**
- **Kovice iz nerjavnega jekla.**
- **Ročaj iz umetne mase, odporne proti olju.**
- **Vpenjalniki so pocinkani.**
- **Vpenjalni kavelj je nastavljiv z navojem.**
- **Površinsko kaljene ležajne puše.**
- **Ležajna mesta so namazana.**
- **Kavelj poboljšan.**

#### Uporaba:

Za zapiranje posod.

#### Napotek:

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**

### Tehnični opis

Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c	48,5 - 96 mm
---------------------------------------	--------------

Ø izvrtine d	6,5 mm
Razdalja med izvrtinami f	24,5 - 32 mm
Razdalja med izvrtinami e	19 mm
Držalna sila P (vlek)	3200 N
Vpenjalna višina h	19 mm
Celotna višina H	70 mm
Celotna dolžina L	169 - 216 mm
Tip	6848HJ
Vrsta izdelka	Zapiralni vpenjalniki