

HOLEX**Vpenjalnik s potisnim drogom kratka izvedba, Tip: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	376725 2
GTIN	4045197226785
Razred artikla	32S

Opis**Izvedba:**

Nastavitveni vijaki so poboljšani.

- **Ergonomično oblikovan ročaj iz umetne mase, odporne proti olju.**

Uporaba:

- **Neposredna pritrditev na steno iz pločevine.**
- **V telo priprave s čelnim navojem.**

Dodatni pribor:

Kotna noga art. 376735.

Napotek:

- **Iz nerjavnega jekla po ponudbi.**

Tehnični opis

Držalna sila P (tlak in vlek)	900 N
Čelni navoj na vpenjalniku	M 16×1,5 mm
Vpenjalni hod	19 mm
Pritisni vijak	M6×40 mm
Celotna višina H	74 mm
Celotna dolžina L	163 mm

Tip	376725 2
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom

Pribor

Kotna noga, stabilna Tip 3	376735 3
Kotna noga, stabilna Tip 2	376735 2