



## Vpenjalnik s potisnim drogom kratka izvedba, Tip: 5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376700 5
GTIN	4020772008567
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Nastavitveni vijaki so poboljšani.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi zaradi večje prijemalne površine.**

#### Uporaba:

- **Neposredna pritrditev na steno iz pločevine.**
- **V telo priprave s čelnim navojem.**

#### Dodatni pribor:

Kotna noga art. 376730.

#### Napotek:

- **Iz nerjavnega jekla po ponudbi.**

### Tehnični opis

Pritisni vijak	M12×50 mm
Čelni navoj na vpenjalniku	M24×1,5 mm

Držalna sila P (tlak in vlek)	4000 N
Vpenjalni hod	67 mm
Celotna višina H	149 mm
Celotna dolžina L	364 mm
Tip	6844J
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom

---

## Pribor

Kotna noga, stabilna Tip 5	376730 5
Kotna noga, stabilna Tip 2	376730 2
Kotna noga, stabilna Tip 3	376730 3