

**Lasno ravnilo, brunirano, v etuiju, Dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460100 200
GTIN	4045197206541
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Kaljen, brušen in fino lepan merilni rob. Klinasti prerez s konico omogoča preverjanje v kotih, utorih, zarezah, itd. Izolirano držalo iz umetne mase z zaščito pred toploto roke. Iz posebnega staranega jekla, oba robova sta brunirana (nesvetleče).

Napotek:

Toleranca ravnosti merilnega roba se nanaša na kot naklona $\pm 15^\circ$ na simetrijsko ravnino ravnila.

Tehnični opis

Dolžina	200 mm
Toleranca ravnosti merilnega roba	0,003 mm
Standard	DIN 874
Material	starano specialno jeklo
Površina roba	bruniran (nesvetleče)
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta izdelka	Lasna ravnila

Storitve

DAkKS-kalibriranjeLasno ravnilo maksimalna dolžina 500 mm	026010 500
---	------------

Kalibriranjelasnega ravnila maksimalna dolžina 200 mm

026000 200