

**Delavniško ravnilo, točnost 1, Dolžina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460400 1000
GTIN	4045197206695
Razred artikla	42G

**Opis****Izvedba:**

Ravnila so iz specialnega jekla, brušena z vseh strani S pravokotnim prereзом.

**Uporaba:**

Za kontrolo in natančno delo.

**Napotek:**

**Izvedba iz nerjavnega jekla** dobavljiva pri proizvajalcu.

**Tehnični opis**

Toleranca ravnosti merilnih ploskev	0,021 mm
Oblika	A
Dolžina	1000 mm
Opis oblike	pravokotni presek
Višina preseka $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
Širina preseka $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Standard	DIN 874
Točnost	1
Značilnost blagovnega imena	točnost 1
Material	Posebno jeklo
Kalibriranje	F7
Vrsta izdelka	Ploska delavniška ravnila

---

## Storitve

Kalibriranjedelavniškega ravnila maksimalna dolžina 1000  
mm

026080 1000