



Zapiralni vpenjalnik z vpenjalnim kavljem, Tip: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376740 5
GTIN	4020772094560
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Hitri vpenjalnik s kolenskim prenosom.
- Lastna blokada preprečuje sprostitvev.
- Kovice iz nerjavnega jekla.
- Ročaj iz umetne mase, odporne proti olju.
- Vpenjalniki so pocinkani.
- Vpenjalni kavelj je nastavljen z navojem.
- Površinsko kaljene ležajne puše.
- Ležajna mesta so namazana.
- Kavelj poboljšan.

Uporaba:

Za zapiranje posod.

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami e	29 mm
Ø izvrtine d	11,2 mm
Debelina a	10,75 mm
Razdalja med izvrtinami f	55,5 - 63 mm
Držalna sila P (vlek)	5000 N
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c	58 - 73 mm
Radij R	8 mm

Vpenjalna višina h	49 mm
Celotna višina H	69 mm
Celotna dolžina L	260,5 mm
Tip	6847
Vrsta izdelka	Zapiralni vpenjalniki