

HOLEX**Montažno ravnilo široka izvedba, točnost 0, Dolžina: 1500mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 460750 1500 |
| GTIN | 4045197226716 |
| Razred artikla | 42G |

Opis**Izvedba:**

Izdelana iz jeklenega I-profila z luknjami za zmanjšanje mase. S fino brušenimi merilnimi ploskvami. Stranice prav tako brušene. Ravnilo je na merilnih ploskvah lakirano z barvo s tolčenim vzorcem.

Široka izvedba, točnost 0.**Obseg dobave:**

Vklj. s tovarniškim poročilom o preizkusu.

Napotek:

Upoštevajte, da je pošiljka **nefrankirana**. Dobava v leseni škatli.

Tehnični opis

| | |
|----------------|---------|
| Dolžina | 1500 mm |
| Masa | 18 kg |
| Širina preseka | 50 mm |
| Višina preseka | 160 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Kalibriranje | F7 |
| Standard | DIN 874 |
| Točnost | 0 |
| Značilnost blagovnega imena | točnost 0 |
| Material | Jekleni I-profil |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
| Vrsta izdelka | Montažna ravnila |

Storitve

| | |
|---|-------------|
| Kalibriranjedelavniškega ravnila maksimalna dolžina 2000 mm | 026080 2000 |
|---|-------------|