



Vpenjalnik s potisnim drogom s kotno nogo, Tip: 0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376710 0
GTIN	4020772008376
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S kolenastim prenosom. Lastna blokada preprečuje sprostitvev.

- Kovice iz nerjavnega jekla, ležajna mesta so namazana.
- Z dolgim vodilom za potisni drog.
- Ročaj se lahko zavrti v poljubni kot.
- S poboljšanim, pocinkanim pritisknim vijakom.
- Kotna noga je odstranljiva, zato je mogoča pritrditev na steno iz pločevine.
- S poboljšanim, pocinkanim pritisknim vijakom.
- Kotna noga je odstranljiva, zato je mogoča pritrditev na steno iz pločevine.

Uporaba:

Primerni za vgradnjo v posebne vpenjalne naprave, pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itd.

Dodatni pribor:

Kotna noga art. 376730.

Napotek:

- Velikosti 0 in 3 sta dobavljivi tudi v izvedbi iz nerjavnega jekla!

Tehnični opis

Držalna sila P (tlak in vlek)	800 N
-------------------------------	-------

Čelni navoj na vpenjalniku	M 10×1 mm
Pritisni vijak	M4×20 mm
Vpenjalni hod	16 mm
Vpenjalna višina b do sredine vijaka	12 mm
Ø izvrtine d	4,5 mm
Širina kotne noge K	25 mm
Razdalja med izvrtinami f	16 mm
Celotna višina H	49,3 mm
Celotna dolžina L	140,5 mm
Tip	6841J
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom

Pribor

Kotna noga, stabilna Tip 2	376730 2
Kotna noga, stabilna Tip 5	376730 5
Kotna noga, stabilna Tip 3	376730 3