

**HOLEX****Vpenjalnik s potisnim drogom kratka izvedba, Tip: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	376725 3
GTIN	4045197226792
Razred artikla	32S

**Opis****Izvedba:**

Nastavitveni vijaki so poboljšani.

- **Ergonomično oblikovan ročaj iz umetne mase, odporne proti olju.**

**Uporaba:**

- **Neposredna pritrditev na steno iz pločevine.**
- **V telo priprave s čelnim navojem.**

**Dodatni pribor:**

Kotna noga art. 376735.

**Napotek:**

- **Iz nerjavnega jekla po ponudbi.**

**Tehnični opis**

Čelni navoj na vpenjalniku	M20×1,5 mm
Držalna sila P (tlak in vlek)	1300 N
Vpenjalni hod	38 mm
Pritisni vijak	M8X50 mm
Celotna višina H	100 mm
Celotna dolžina L	237 mm

Tip	376725 3
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom

---

**Pribor**

Kotna noga, stabilna Tip 2	376735 2
Kotna noga, stabilna Tip 3	376735 3