

**Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114405 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115305 1-10
GTIN	4045197542601
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.

Od velikosti 2 mm s konico oblike C.

Tehnični opis

Območje vrtanja	1 - 10 mm
Korak premera svedrov	0,5 mm
Število svedrov	19
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E

Podatkovni list

Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
Kot konice	135 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	8 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni svedri HSS-EN \varnothing DC h8 9 mm	114405 9
Spiralni svedri HSS-EN \varnothing DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralni svedri HSS-EN \varnothing DC h8 6 mm	114405 6
Spiralni svedri HSS-EN \varnothing DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Spiralni svedri HSS-EN \varnothing DC h8 1 mm	114405 1
Spiralni svedri HSS-EN \varnothing DC h8 4,5 mm	114405 4,5

Podatkovni list

Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Prazna kasetna, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-10	115475 1-10