



## Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XTL, Merilno območje: 6-8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428760 6-8
GTIN	2050001706409
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje** za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje preko velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zanesljivo merjenje brez nonija in napak. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

#### Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

#### Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950 (od vel. 20), art. 498951 (do vel. 20), nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

### Tehnični opis

Globina merjenja s podaljškom	121 mm
Mera a	1,9 mm
Standardna globina merjenja	58 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Merilno območje	6 - 8 mm
Točnost	0,004 mm

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

## Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20
DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

## Pribor

Priključni kabel dupleks Tip USB2	498951 USB2
Priključni kabel dupleks Tip R2	498951 R2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 6 mm	484030 6
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 1/63	428510 1/63