



## Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XTL, Merilno območje: 6-10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje

428770 6-10

GTIN

5051102120528

Razred artikla

46B

### Opis

#### Izvedba:

**3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje** za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje preko velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zanesljivo merjenje brez nonija in napak. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

#### Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

#### Obseg dobave:

Hitri digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 42876 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

### Tehnični opis

Število merilnih glav

2

Ø nastavitvenega obroča

8 mm

Merilno območje	6 - 10 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 6-10 mm	020550 6-10
--	-------------

## Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 1/63	428510 1/63
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9
Priključni kabel duplex Tip R2	498951 R2
Priključni kabel duplex Tip USB2	498951 USB2