



Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XTL, Merilno območje: 8-10mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 428760 8-10 |
| GTIN | 2050001706416 |
| Razred artikla | 46B |

Opis

Izvedba:

3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje preko velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zanesljivo merjenje brez nonija in napak. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950 (od vel. 20), art. 498951 (do vel. 20), nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Odčitavanje | 0,001 mm |
| Standardna globina merjenja | 58 mm |
| Globina merjenja s podaljškom | 121 mm |
| Merilno območje | 8 - 10 mm |
| Mera a | 1,9 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Točnost | 0,004 mm |
| Število vključenih baterij | 1 |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Standard | DIN 863 |
| Preklop odčitavanja | mm / cole |
| Vmesnik | Vmesnik RS232C |
| Vmesnik | USB-vmesnik |
| Merilno orodje | digitalni |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Kalibriranje | B6 |
| Vrsta izdelka | 3-točkovni notranji merilnik |

Storitve

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm | 022510 200 |
| Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm | 022500 20 |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 1/63 | 428510 1/63 |
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm | 484030 9 |
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032 | 081560 CR2032 |
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm | 484030 8 |
| Priključni kabel dupleks Tip USB2 | 498951 USB2 |
| Priključni kabel dupleks Tip R2 | 498951 R2 |
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm | 484030 10 |