



## Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XTL, Merilno območje: 10-20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428770 10-20
GTIN	5051102120535
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje** za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje preko velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zanesljivo merjenje brez nonija in napak. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

#### Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

#### Obseg dobave:

Hitri digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 42876 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

### Tehnični opis

Ø nastavitvenega obroča	12,5 / 20 mm
Merilno območje	10 - 20 mm

Število merilnih glav	3
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

## Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/76	428510 2/76
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14
Priključni kabel dupleks Tip R2	498951 R2
Priključni kabel dupleks Tip USB2	498951 USB2
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/100	428510 3/100
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18