



## Mikrometer za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 275-300mm



### Podatki za naročanje

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 428800 275-300 |
| GTIN                  | 7630041108316  |
| Razred artikla        | 45A            |

### Opis

#### Izvedba:

Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za **visokonatančno merjenje** izvrtin, tudi pri **velikih globinah merjenja** (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda). Merilne površine iz karbidne trdine (HV5-1300).

#### Obseg dobave:

Vklj. s podaljškom dolžine 150 mm art. 428802 vel.5/150, dobava v leseni škatli.

#### Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802.

#### Napotek:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

### Tehnični opis

|   |              |
|---|--------------|
| Globina merjenja z maksimalnim podaljškom | 1581 mm      |
| Standardna globina merjenja               | 81 mm        |
| Mera a                                    | 26 mm        |
| Merilno območje                           | 275 - 300 mm |
| Točnost                                   | 0,008 mm     |
| Odčitavanje                               | 0,01 mm      |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Standard                | DIN 863                                    |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm                                    |
| Merilno orodje          | analogni                                   |
| Poročilo o preizkusu    | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu        |
| Kalibriranje            | B6   |
| Vrsta izdelka           | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |

### Storitve

|   |            |
|---|------------|
| Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 300 mm | 022500 300 |
|---|------------|

### Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 280 mm               | 484030 280   |
| Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 5/150 | 428802 5/150 |
| Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 5/500 | 428802 5/500 |