

**Stopničasta čeljust, prevlečena, za T-Rex nepomična, za tip: 125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361210 125
GTIN	4250364401432
Razred artikla	34A

Opis**Uporaba:**

Za vpenjanje predhodno vzporedno obdelanih obdelovancev.

Material:

Kaljeno jeklo, **vpenjalne površine prevlečene** za visoka trenja, **višja držalna sila za faktor najmanj 1,5** (primerjalna trdota 80 HRC).

Primerno za:

Nepomične čeljusti za T-Rex art. 361202.

Tehnični opis

za tip	125
ustreza barvni kodi	T-Rex
Višina čeljusti h	26 mm
Vpenjalna širina S3	9–67 mm
Stopnja s	5 mm
Širina čeljusti b	124,4 mm
Vpenjalna širina S4	48–114 mm
Višina h ₁	14 mm

Vpenjalna širina S5	100–183 mm
e	21 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža