



Garnitura mikrometrov za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 3,5-6,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428803 3,5-6,5
GTIN	7630041108323
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za **visokonatančno merjenje** izvrtin, tudi pri **velikih globinah merjenja** (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda).

Obseg dobave:

Mikrometre za notranje merjenje art. 428800 in nastavitvene obroče.

Tehnični opis

Število mikrometrov	4
Merilno območje	3,5 - 6,5 mm
Ø nastavitvenega obroča	4 / 5,5 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm

Merilno orodje	analogni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 3,5-6,5 mm	020550 3,5-6,5
---	----------------

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 4 mm	484030 4
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 3,5-4 mm	428800 3,5-4
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 6 mm	484030 6
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 4,5-5,5 mm	428800 4,5-5,5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 5 mm	484030 5
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 5,5-6,5 mm	428800 5,5-6,5
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 4-4,5 mm	428800 4-4,5