



## Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XTL, Merilno območje: 20-50mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428770 20-50
GTIN	5051102120542
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje** za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje preko velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zanesljivo merjenje brez nonija in napak. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

#### Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

#### Obseg dobave:

Hitri digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 42876 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

### Tehnični opis

Število merilnih glav	3
Ø nastavitvenega obroča	20 / 35 mm
Merilno območje	20 - 50 mm

Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

## Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	428510 4/150
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabel duplex Tip 2	498950 2
Priključni kabel duplex Tip USB2	498950 USB2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22