



## Garnitura mikrometrov za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 6-12mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428803 6-12
GTIN	7630041108033
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za **visokonatančno merjenje** izvrtin, tudi pri **velikih globinah merjenja** (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda).

#### Obseg dobave:

Mikrometre za notranje merjenje art. 428800 in nastavitvene obroče. Podaljšek 100 mm art. 428802.

### Tehnični opis

Ø nastavitvenega obroča	8 / 10 mm
Število mikrometrov	3
Merilno območje	6 - 12 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

### Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

### Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 1/100	428802 1/100
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 6-8 mm	428800 6-8
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 10-12 mm	428800 10-12
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 8-10 mm	428800 8-10