



Čeljust s prizmo Centro Gripp, za tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361185 125
GTIN	4250364402347
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Kot prizme 120° – obojestranska osna odprtina velikosti 53 mm. Čeljusti se odprejo za toliko, da je mogoče obdelovanec odstraniti z zgornje strani – tudi pri maksimalnem Ø.

Uporaba:

Za vpenjanje okroglih delov.

Material:

Jeklo, v celoti kaljene in brušene.

Primerno za:

Centro Gripp art. 361180.

Tehnični opis

za tip	125
c	12 mm
Vpenjalni Ø prizme D ₁	17 - 42 mm
ustreza barvni kodi	Centro Gripp
Vpenjalni Ø prizme D ₂	38 - 104 mm

Višina čeljusti h	81 mm
Širina čeljusti b	124,4 mm
c ₁	39 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža