



## Garnitura mikrometrov za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 11-20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428803 11-20
GTIN	7630041108071
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za **visokonatančno merjenje** izvrtin, tudi pri **velikih globinah merjenja** (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda).

#### Obseg dobave:

Mikrometre za notranje merjenje art. 428800 in nastavitvene obroče. Podaljšek 150 mm art. 428802.

### Tehnični opis

Merilno območje	11 - 20 mm
Ø nastavitvenega obroča	11 / 17 mm
Število mikrometrov	3
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

### Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

### Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 15 mm	484030 15
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 12 mm	484030 12
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 14-17 mm	428800 14-17
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 17-20 mm	428800 17-20
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 2/150	428802 2/150
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 11-14 mm	428800 11-14