


**Prijemalna čeljust, za T-Rex nepomična, za tip: 64****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 361217 64     |
| GTIN                  | 4250364402316 |
| Razred artikla        | 34A           |

**Opis****Izvedba:**

Toga izvedba proti vibracijam pri pokončno vpetih delih. Dodatne vpenjalne površine, obojstransko brušene.

**Uporaba:**

Za pravokotne obdelovance (rezanje z žago)/ $\leq 0,5$  mm

**Primerno za:**

Nepomične čeljusti za T-Rex art. 361202.

**Tehnični opis**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Stopnja s             | 4 mm    |
| Dolžina čeljusti l    | 62,5 mm |
| c <sub>1</sub>        | 22 mm   |
| b <sub>1</sub>        | 64 mm   |
| Višina h <sub>3</sub> | 14 mm   |
| Višina čeljusti h     | 55 mm   |
| Višina h <sub>2</sub> | 35 mm   |
| c                     | 12 mm   |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| za tip              | 64               |
| Višina $h_1$        | 52 mm            |
| ustreza barvni kodi | T-Rex            |
| Širina čeljusti b   | 96 mm            |
| Vrsta izdelka       | Čeljusti primeža |