



Mikrometer za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 100-125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428800 100-125
GTIN	7630041108248
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za **visokonatančno merjenje** izvrtin, tudi pri **velikih globinah merjenja** (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda). Merilne površine iz karbidne trdine (HV5-1300).

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802.

Napotek:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

Tehnični opis

Merilno območje	100 - 125 mm
Standardna globina merjenja	81 mm
Mera a	26 mm
Globina merjenja z maksimalnim podaljškom	1581 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Standard	DIN 863

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022500 200

Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 5/500	428802 5/500
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 5/150	428802 5/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 110 mm	484030 110