



Garnitura mikrometrov za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 20-40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za **visokonatančno merjenje** izvrtin, tudi pri **velikih globinah merjenja** (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda).

Obseg dobave:

Mikrometre za notranje merjenje art. 428800 in nastavitvene obroče. Podaljšek 150 mm art. 428802.

Tehnični opis

Število mikrometrov	4
Merilno območje	20 - 40 mm
Ø nastavitvenega obroča	25 / 35 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 20-50 mm	020550 20-50
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 37 mm	484030 37
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 25-30 mm	428800 25-30
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 3/500	428802 3/500
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 35-40 mm	428800 35-40
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 20-25 mm	428800 20-25
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 30-35 mm	428800 30-35
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 3/150	428802 3/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 27 mm	484030 27
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 33 mm	484030 33