



Prijemalna čeljust, za T-Rex nepomična, za tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361217 125
GTIN	4250364402293
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Toga izvedba proti vibracijam pri pokončno vpetih delih. Dodatne vpenjalne površine, obojestransko brušene.

Uporaba:

Za pravokotne obdelovance (rezanje z žago)/ $\leq 0,5$ mm

Primerno za:

Nepomične čeljusti za T-Rex art. 361202.

Tehnični opis

za tip	125
Višina h_2	16 mm
c_1	34 mm
Stopnja s	4 mm
Višina čeljusti h	26 mm
Višina h_3	14 mm
Višina h_1	23 mm
Dolžina čeljusti l	60,6 mm
c	14 mm
ustreza barvni kodi	T-Rex

Širina čeljusti b	118 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža