



## NC-visokotlačni primež T-Rex, Tip: 125



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361202 125
GTIN	4250364401951
Razred artikla	34A

### Opis

#### Izvedba:

Zgornja in spodnja stran sta brušeni. **Vključno z izvrtinami 25H6 M10 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200 mm.**

#### Lastnosti:

Čvrsto, kompaktno osnovno telo (GGG 60) pri istočasni veliki vpenjalni širini. Popolnoma zaprto in nitrirano vreteno (večja varnost delovanja, optimizirana zaščita pred odrezki, manj čiščenja).

#### Funkcija:

**Vpenjanje z nastavljivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm)** pri le minimalni izgubi vpenjalnega roba na obdelovancu (v povezavi s čeljustmi/prijemalnimi nastavki). S specialnim visokotlačnim vretenom in mehanskim ojačevalnikom sile vpenjanja.

#### Uporaba:

Zanesljivo in hitro vpenjanje **surovcev, žaganih in plamensko rezanih površin** z vtiskovanjem **kaljenih in zamenljivih prijemalnih konic** v obdelovanec. Primerno za vse materiale do trdote pribl. 1000N/mm<sup>2</sup> (izjema: kaljeni materiali).

#### Primerno za:

Nepomične nosilne čeljusti art. 361206; 361208.

Pomične nosilne čeljusti art. 361207; 361209.

#### Obseg dobave:

4 pritrdilni vijaki, vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski. Dodatno 3 vstavni ključi (ZK 5/8/10).

#### Dodatni pribor:

- **Konzola, glejte art. 361230 vel. 125.**
- **Prijemalni nastavki glejte art. 361238–361250; 361260**

- **Stopničaste čeljusti, glejte art. 361210; 361215.**
- **Nepomična nosilna čeljust, glejte art. 361206 vel. 125.**
- **Pomična nosilna čeljust, glejte art. 361207 vel. 125.**
- **Nosilna čeljust Uni-Grippset, glejte art. 361208 vel. 125.**
- **Gibljava pomična nosilna čeljust Uni-Grippset, glejte art. 361209 vel. 125.**
- **Univerzalna garnitura Grip, glejte art. 361345 vel. 125.**
- **Čeljusti z vlekom navzdol, glejte art. 361228; 361229 vel. 125.**
- **Momentni ključ art. 656050 vel. 60**
- **Prijemalni čeljustni nastavek, glejte art. 361217; 361218.**
- **Stopničasta letev, glejte art. 361223 vel. 125.**
- **Vpenjalni čep art. 360025, 25M10 oz. 25M10/138.**
- **Garnitura za uravnavanje in pozicioniranje art. 360530.**

## Tehnični opis

Vzdolžni utor I H8	30 mm
Barvna koda za primerni pribor	T-Rex
Vrtilni moment	30 Nm
i	130 mm
y	200 mm
x	127 mm
Vpenjalna sila do maksimalno	40 kN
Tip	125
Masa	18 kg
Širina osnovnega telesa B	154 mm
Celotna dolžina L	256 mm
Prečni utor n H7	20 mm
Pritrdilna izvrtina u	13 mm
f	21 mm
Izvedba	Sistem vpenjanja z ničelno točko
Serija	T-Rex
Vrsta izdelka	Strojni primež

## Pribor

3-dimenzionalni prislon za obdelovance Tip 125	360435 125
Nosilna čeljust Uni-Gripset, za T-Rexnepomična za tip 125	361208 125
Čeljust 20 mm, za T-Rexnepomična za tip 125	361225 125
Čeljust s prizmo Centro Gripp za tip 125	361185 125
Nosilna čeljust za prijemalne nastavke, za T-Rex / Centro Gripppomična za tip 125	361207 125
Konzola za tip 125	361230 125
Surovec čeljusti za Centro Grip za tip 125	361186 125
Prijemalna čeljust, za T-Rexnepomična za tip 64	361217 64
Prijemalna čeljust, za T-Rex / Centro Gripppomična za tip 64	361218 64
Čeljust 20 mm, za T-Rex/Centro Gripppomična za tip 125	361227 125
Univerzalna garnitura Grippset (kovček s 4 enotami) za tip 125	361345 125
Univerzalna čeljust z vlekom navzdol, za T-Rex/Centro Gripppomična za tip 125	361229 125
Prijemalna čeljust, za T-Rex / Centro Gripppomična za tip 125	361218 125
Stopničaste letve, par, klik-sistem za tip 125	361223 125
Nosilna čeljust Uni-Grippset, za T-Rex/Centro-Gripppomična za tip 125	361209 125
Čeljust 64 mm, za T-Rex/Centro Gripppomična za tip 125	361222 125
Prijemalni nastavek iz karbidne trdine, višina 7,1 – 8,6 mm Tip	361242
Univerzalna čeljust z vlekom navzdol, za T-Rexnepomična za tip 125	361228 125
Prijemalna čeljust, za T-Rexnepomična za tip 125	361217 125
Prislon za obdelovanec	360555
Nosilna čeljust za prijemalne nastavke, za T-Rexnepomična za tip 125	361206 125
	361215 125

Stopničasta čeljust, prevlečena, za T-Rex/Centro  
Gripppomična za tip 125

3-dimenzionalni prislon za obdelovance Tip 300	360430 300
Prijemalni nastavek s prizmo za tip 125	361350 125
Čeljust 64 mm, za T-Rexnepomična za tip 125	361220 125