



## Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XTL, Merilno območje: 35-50mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428760 35-50
GTIN	2050001706478
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje** za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje preko velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zanesljivo merjenje brez nonija in napak. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

#### Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

#### Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950 (od vel. 20), art. 498951 (do vel. 20), nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

### Tehnični opis

Standardna globina merjenja	80 mm
Mera a	0,5 mm
Merilno območje	35 - 50 mm
Globina merjenja s podaljškom	230 mm
Odčitavanje	0,001 mm

Točnost	0,004 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

## Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50

## Pribor

Priključni kabel dupleks Tip 2	498950 2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 46 mm	484030 46
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 38 mm	484030 38
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Priključni kabel dupleks Tip USB2	498950 USB2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 44 mm	484030 44
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 42 mm	484030 42
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 36 mm	484030 36
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	428510 4/150