



Garnitura mikrometrov za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 100-200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za **visokonatančno merjenje** izvrtin, tudi pri **velikih globinah merjenja** (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda).

Obseg dobave:

Mikrometre za notranje merjenje art. 428800 in nastavitvene obroče. Podaljšek 150 mm art. 428802.

Tehnični opis

Število mikrometrov	4
Merilno območje	100 - 200 mm
Ø nastavitvenega obroča	125 / 175 mm
Točnost	0,006 / 0,007 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Standard	DIN 863

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 100-200 mm	020550 100-200
---	----------------

Pribor

Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 175-200 mm	428800 175-200
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 190 mm	484030 190
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 5/500	428802 5/500
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 5/150	428802 5/150
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 150-175 mm	428800 150-175
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 100-125 mm	428800 100-125
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 160 mm	484030 160
Mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 125-150 mm	428800 125-150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 110 mm	484030 110
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 140 mm	484030 140