



## Mikrometer za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 30-35mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428800 30-35
GTIN	7630041108149
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za **visokonatančno merjenje** izvrtin, tudi pri **velikih globinah merjenja** (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda). Merilne površine s prevleko iz titanovega nitrida (TIN) (HV5-2300).

#### Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802.

#### Napotek:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

### Tehnični opis

Standardna globina merjenja	78 mm
Globina merjenja z maksimalnim podaljškom	1578 mm
Mera a	7 mm
Merilno območje	30 - 35 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

### Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50

### Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 3/150	428802 3/150
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 3/500	428802 3/500
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 33 mm	484030 33