

**Pritisni vijak z navojem, Tip: 12X50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	377050 12X50
GTIN	4020772099466
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

- **Poboljšan, pocinkan in pasiviran, trdota 8,8.**
- **Vulkaniziran pritisni del, odporen proti olju (brez silikona).**

**Uporaba:**

Za zaščito občutljivih obdelovancev.

**Tehnični opis**

Velikost pritisnih vijakov	M12 × 46 mm
Višina pritisnih vijakov	24 mm
Ø	31 mm
Celotna dolžina	70 mm
Tip	6894
Vrsta izdelka	Vijak

