



Mikrometer za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 5,5-6,5mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 428800 5,5-6,5 |
| GTIN | 7630041108361 |
| Razred artikla | 45A |

Opis

Izvedba:

Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za **visokonatančno merjenje** izvrtin, tudi pri **velikih globinah merjenja** (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda). Merilne površine iz kaljenega jekla (HV30–770).

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802.

Napotek:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Merilno območje | 5,5 - 6,5 mm |
| Mera a | 2 mm |
| Standardna globina merjenja | 25 mm |
| Točnost | 0,004 mm |
| Odčitavanje | 0,001 mm |
| Standard | DIN 863 |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm |

| | |
|----------------------|---|
| Merilno orodje | analogni |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
| Kalibriranje | B6 |
| Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |

Storitve

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm | 022510 200 |
| Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm | 022500 20 |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 6 mm | 484030 6 |
|--|----------|