

**Garant**

**Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 A = 160,  
Vpenjalni Ø D1: 16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300276 16
GTIN	4045197829887
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:****GARANT –**

Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	48 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	16
Previsna dolžina A	160 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

## Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 16 mm	309900 16