

**Garant****Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 A = 160,  
Vpenjalni Ø D1: 18mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300276 18     |
| GTIN                  | 4045197829894 |
| Razred artikla        | 31A           |

**Opis****Izvedba:****GARANT –**

Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

|  |               |
|--|---------------|
| Zunanji Ø D                            | 50 mm         |
| Previsna dolžina A                     | 160 mm        |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 16            |
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>             | 18 mm         |
| Trn za rezkarje                        | SK 40 A = 160 |
| Standard                               | DIN 6359      |
| Standard vpenjalnega trna              | ISO 7388-1    |
| Oblika                                 | ADB           |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 µm                             |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                                |
| Vrsta izdelka                                | Vpenjalne glave                    |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M  | 308670 40M |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40   | 308760 40  |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40   | 308660 40  |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40   | 308785 40  |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40   | 308630 40  |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40   | 308605 40  |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40                             | 308801 40  |
| Pritezni čepOblika B za strmi konus 40  | 308640 40  |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40  | 308615 40  |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40                               | 308700 40  |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40   | 308635 40  |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 40  | 308600 40  |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40  |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40   | 308620 40  |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40   | 308790 40  |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40   | 308740 40  |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40   | 308806 40  |
|   | 308625 40  |

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

|   |           |
|---|-----------|
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40                                      | 308795 40 |
| Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40                                | 308650 40 |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40                                      | 308765 40 |
| Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40                                | 308610 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepel ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 | 308830 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40                       | 308802 40 |
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 16 mm                          | 309900 16 |