

Garant**Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 A = 160,
Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300276 20
GTIN	4045197830005
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:****GARANT –**

Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	52 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	20
Previsna dolžina A	160 mm
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 20 mm	309900 20