

**Čeljust 64 mm, za T-Rex nepomična, za tip: 125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361220 125
GTIN	4250364400732
Razred artikla	34A

Opis**Uporaba:**

Za vpenjanje majhnih do srednje velikih obdelovancev. Možnost vpenjanja surovcev prek 2 nastavljivih prijemalnih nastavkov. Gladke vpenjalne površine za vpetje predhodno obdelanih obdelovancev.

Primerno za:

Nepomične čeljusti za T-Rex art. 361202.

Tehnični opis

Višina čeljusti h	45 mm
ustreza barvni kodi	T-Rex
n_1	37 mm
Dolžina čeljusti l	67 mm
Širina čeljusti b	116 mm
Širina b_1	64 mm
Območje vpenjanja S2	66–138 mm
za tip	125
Območje vpenjanja S3	131–209 mm

Območje vpenjanja S1	21–68 mm
Višina h_2	14 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža