

**Garant**

**Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 50 A = 130,  
Vpenjalni Ø D1: 6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300346 6
GTIN	4045197830135
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:****GARANT –**

Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Previsna dolžina A	130 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	6
Zunanji Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

## Pribor

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 6 mm

309900 6