

Garant**Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 50 A = 130,
Vpenjalni \varnothing D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300346 8
GTIN	4045197830142
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**
GARANT –

Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	28 mm
Vpenjalni \varnothing D ₁	8 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	8
Previsna dolžina A	130 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 8 mm

309900 8