

**Garant****Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 50 A = 130,  
Vpenjalni Ø D1: 32mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300346 32     |
| GTIN                  | 4045197830227 |
| Razred artikla        | 31A           |

**Opis****Izvedba:****GARANT –**

Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

|  |               |
|--|---------------|
| Previsna dolžina A                     | 130 mm        |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 32            |
| Zunanji Ø D                            | 72 mm         |
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>             | 32 mm         |
| Trn za rezkarje                        | SK 50 A = 130 |
| Standard                               | DIN 6359      |
| Standard vpenjalnega trna              | ISO 7388-1    |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Oblika                                       | ADB                                |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 μm                             |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                                |
| Vrsta izdelka                                | Vpenjalne glave                    |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50 | 308820 50 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50   | 308765 50 |
| Pritezni čep Form A za strmi konus 50   | 308600 50 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50   | 308795 50 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50   | 308650 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50   | 308605 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50                         | 308830 50 |
| Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50   | 308640 50 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50   | 308790 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50  | 308615 50 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50   | 308620 50 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50                               | 308720 50 |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50   | 308740 50 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50   | 308760 50 |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50   | 308660 50 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50   | 308785 50 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50   | 308610 50 |

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 32 mm

309900 32