

Garant

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, SK 40 A = 130, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300525 16
GTIN	4045197830234
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. Standardno z izvrtino Balluffchip.

GARANT –

- **Kakovost uravnoteženja G2,5/25.000 min⁻¹.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Precizna vpenjalna matica GARANT, finocentrirana (G2,5/25.000 min⁻¹) in prevlečena s prevleko za doseganje velike vpenjalne sile in manjše obrabe.**
- **Prehod je navrtan.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 0,5 - 10 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 16

Nadomestna matica HOLEX art. 309580: 16

Tehnični opis

Nadomestna matica HOLEX art. 309580	16
Zunanji Ø D	28 mm
za ER-vpenjalne stročnice	16
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	16
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 130
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309402 6
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309445 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309403 3,5
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309404 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308921 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309402 4,5
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40

ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 40	309612 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308901 3
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308922 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308901 1
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309240
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308906 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308901 8
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309403 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309402 2,8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309403 2,8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308921 9
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308920 5
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309445 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308906 4
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309445 2

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308920 2
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308922 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308906 5
Momentni nastavek za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 16	309745 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309402 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309403 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308920 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308920 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308901 2
ER-vpenjalna matica za ER 16	309580 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308901 1,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309402 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309404 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309404 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308922 9
ER-vpenjalna matica za ER 40	309580 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308906 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308901 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309403 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308921 3
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 16	309610 16

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309445 2,8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308921 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308921 6
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308901 2,5
ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 16	309617 16
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308921 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308922 8
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309425 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309403 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308922 7
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309402 3,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308906 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308901 7
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309445 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309404 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308922 10

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309403 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308920 6
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm s tesnilom in brizgalnimi šobami	309165
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 40	309610 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308906 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309403 7
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308921 10
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309425 3,5
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm s tesnilom	309164
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309425 6
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308922 5
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308920 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308920 1
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309402 7
	309425 2,8

ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm

Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm

613300 25

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

308921 4

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

308901 4

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

308901 10

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

309445 4

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

308920 8

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 6-delna, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s tesnilom

309014

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm

309404 3,5

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308812 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308802 40

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

308922 4

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm

309012

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309445 6

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308806 40

ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 40

309617 40

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

308906 9

309445 5

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

308920 9

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

308901 9

Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

309402 4

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

308906 10

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

308901 5

ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 16

309612 16

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308650 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

308920 4

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm

309160