



## Mikrometer za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 6-8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428800 6-8
GTIN	7630041108040
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za **visokonatančno merjenje** izvrtin, tudi pri **velikih globinah merjenja** (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda). Merilne površine iz kaljenega jekla (HV30–770).

#### Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802.

#### Napotek:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

### Tehnični opis

Standardna globina merjenja	52 mm
Merilno območje	6 - 8 mm
Mera a	2,5 mm
Globina merjenja z maksimalnim podaljškom	352 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

### Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20
DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

### Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 1/100	428802 1/100
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7