

**Garant**

**Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, SK 40 A = 130, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300525 40
GTIN	4045197830265
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. Standardno z izvrtino Balluffchip.

**GARANT –**

- **Kakovost uravnoteženja G2,5/25.000 min<sup>-1</sup>.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Precizna vpenjalna matica GARANT, finocentrirana (G2,5/25.000 min<sup>-1</sup>) in prevlečena s prevleko za doseganje velike vpenjalne sile in manjše obrabe.**
- **Prehod je navrtan.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 3 - 26 mm

Zunanji Ø D: 63 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 40

Nadomestna matica HOLEX art. 309580: 40

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	63 mm
Vpenjalna širina	3 - 26 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	40
za ER-vpenjalne stročnice	40
Nadomestna matica HOLEX art. 309580	40
Trn za rezkarje	SK 40 A = 130
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	309040 21
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309419 14
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309434 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309419 9

ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 40	309612 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308992 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	308990 26
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308990 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm	308990 24
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309419 22
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309449 4,5
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309040 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308990 15
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	309040 26
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308990 22
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	308990 21
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309434 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308992 14
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 40	309610 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309449 16

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308990 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309040 22
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308992 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309040 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309040 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309040 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309419 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308992 16
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309449 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308992 12
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309434 16
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309449 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309040 14
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309434 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309040 15
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309240
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309040 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309419 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309040 9
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm	309320
Prtezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308990 4
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309419 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308990 6
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309449 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309040 13
ER-vpenjalna matica za ER 40	309580 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308990 10
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309040 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308990 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	309040 23
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308992 20
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308992 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309040 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309419 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309419 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309419 7
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309434 12
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309419 8
	309449 4

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308990 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309040 17
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308992 22
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308990 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309419 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308990 25
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309449 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	308990 23
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309040 19
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309449 6
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308990 13
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308990 18
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309040 25
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308990 20
	309434 14

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

309449 12

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309449 9

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm

309040 24

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm

308992 18

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm

309028

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309449 8

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40

308810 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

308990 8

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

309040 16

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm

308990 19

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

309419 12

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm

309040 11

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm

308990 17

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

309449 14

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

308992 8

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309040 10

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308802 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

308990 12

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309434 8

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

309419 16

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309040 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308990 14
ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 40	309617 40