

**Garant**

**Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, SK 50 kratek, Ø trna d1: 16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301090 16
GTIN	4045197830319
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **S 4 izvrtinami za hladilne kanale.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**

**Obseg dobave:**

Vključno z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

**Tehnični opis**

Primeren specialni ključ art. 309840	16
Zunanji Ø D	38 mm
Previsna dolžina A	35 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	17 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	16

Vpenjalni $\varnothing D_1$	16 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratek
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 $\mu$ m
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

## Pribor

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Specialni ključ za $\varnothing$ trna 50 mm	309840 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Specialni ključ za $\varnothing$ trna 16 mm	309840 16
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni vijak za rezkar za $\varnothing$ trna 16 mm	309860 16
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni vijak za rezkar za $\varnothing$ trna 50 mm	309860 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50