

HOLEX**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, oblika ADB, SK 50,
Vpenjalni Ø D1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302058 25
GTIN	4045197830357
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- Krožni tek $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32; reducirni nastavek št. 302135–302187.

Tehnični opis

L ₂	48 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Uporabna dolžina L ₁	61,5 mm
Navoj M	M16×1
Vpenjalni Ø D ₁	25 mm

Previsna dolžina A	80,5 mm
Zunanji Ø D	49,5 mm
Ø D ₂	55 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
	308615 50

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50

Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50