



## Mikrometer za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 200-225mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428800 200-225
GTIN	7630041108286
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za **visokonatančno merjenje** izvrtin, tudi pri **velikih globinah merjenja** (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda). Merilne površine iz karbidne trdine (HV5-1300).

#### Obseg dobave:

Vklj. s podaljškom dolžine 150 mm art. 428802 vel.5/150, dobava v leseni škatli.

#### Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802.

#### Napotek:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

### Tehnični opis

Standardna globina merjenja	81 mm
Merilno območje	200 - 225 mm
Globina merjenja z maksimalnim podaljškom	1581 mm
Mera a	26 mm
Točnost	0,008 mm
Odčitavanje	0,01 mm

Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 300 mm	022500 300
---	------------

## Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 5/150	428802 5/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 210 mm	484030 210
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 5/500	428802 5/500