



Vpenjalna čeljust, mehka pomična, za tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361325 125
GTIN	4250364400947
Razred artikla	34A

Opis

Uporaba:

Za lastno izdelavo čeljusti.

Material:

GGG 40.

Primerno za:

Vse tipe TC, LC, Garant-NC, Titan in dosedanje izvedbe NC.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki, 1 vpenjalno čeljustjo.

Tehnični opis

za tip	125
ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	LC-GARANT
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	Titan

ustreza barvni kodi	Titan2/TitanSense
ustreza barvni kodi	LCV125G
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	HOLEX NC
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža