

Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114405 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-13**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 115305 1-13 |
| GTIN | 4045197542618 |
| Razred artikla | 12B |

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.

Od velikosti 2 mm s konico oblike C.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Območje vrtanja | 1 - 13 mm |
| Korak premera svedrov | 0,5 mm |
| Število svedrov | 25 |
| Držalo | Cilindrično držalo |
| Število rezil Z | 2 |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS E |
| Standard | DIN 338 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Tip | N |
| Toleranca nazivnega \emptyset | h8 |
| Kot konice | 135 stopinj |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| v kaseti | da |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 35 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 28 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 22 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 8 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 6 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | 8 m/min | M |
| Uni | pogojno primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Spiralni svedri HSS-EN \emptyset DC h8 12 mm | 114405 12 |
| Spiralni svedri HSS-EN \emptyset DC h8 6,5 mm | 114405 6,5 |
| Spiralni svedri HSS-EN \emptyset DC h8 3 mm | 114405 3 |
| Spiralni svedri HSS-EN \emptyset DC h8 10,5 mm | 114405 10,5 |
| Spiralni svedri HSS-EN \emptyset DC h8 2,5 mm | 114405 2,5 |
| Spiralni svedri HSS-EN \emptyset DC h8 9 mm | 114405 9 |
| Spiralni svedri HSS-EN \emptyset DC h8 9,5 mm | 114405 9,5 |

| | |
|---|-------------|
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 7 mm | 114405 7 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 6 mm | 114405 6 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 2 mm | 114405 2 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 13 mm | 114405 13 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5 mm | 114405 5 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm | 114405 5,5 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm | 114405 8,5 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4 mm | 114405 4 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm | 114405 1,5 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 10 mm | 114405 10 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm | 114405 4,5 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm | 114405 7,5 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 1 mm | 114405 1 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm | 114405 3,5 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 8 mm | 114405 8 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 12,5 mm | 114405 12,5 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 11 mm | 114405 11 |
| Spiralni svedri HSS-EN Ø DC h8 11,5 mm | 114405 11,5 |
| Prazna kasetna, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-13 | 115475 1-13 |