



Zapiralni vpenjalnik navpični, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376820 4
GTIN	4020772008666
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Hitri vpenjalnik s kolenskim prenosom.
- Lastna blokada preprečuje sprostitvev.
- Kovice iz nerjavnega jekla.
- Ročaj iz umetne mase, odporne proti olju.
- Vpenjalniki so pocinkani.
- Vpenjalni kavelj je nastavljen z navojem.
- Površinsko kaljene ležajne puše.
- Ležajna mesta so namazana.
- Kavelj poboljšan.

V kompletu z nasprotnim držalom.

Uporaba:

Za zapiranje posod.

Napotek:

- Kompaktna izvedba z novim ročajem.
- Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

Tehnični opis

Držalna sila P (vlek)	7000 N
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c	9 - 47 mm
Razdalja med izvrtinami e	32 mm
Razdalja med izvrtinami f	35 - 46 mm
Ø izvrtine d	8,5 mm
Vpenjalna višina h	26 mm
Celotna višina H	94,5 mm
Celotna dolžina L	151 mm
Tip	6848VJ
Vrsta izdelka	Zapiralni vpenjalniki